

M2 PRO – Cinema On the Move



M2 PRO

4K UHD Auflösung & Trichroma Laser

Ultrafeine Details werden mit einer Auflösung von über 8 Mio Pixel dargestellt. Bei der einzigartigen Trichroma Laser Technologie werden die RGB Grundfarben mittels separater Laser erzeugt, wodurch eine herausragende Farbdarstellung BT2020 110% erzielt wird.

25000+ Stunden Unterhaltung

Die X-Fusion Technologie verwendet präzise Lichtquellen, um 25.000+ Stunden Unterhaltung zu gewährleisten, was umgerechnet etwa 10.000 Filme (2 Stunden pro Filme) sind für ein langlebiges Fernsehvergnügen.

Immersiv mit 65"-200" – auch für unterwegs

Der M2 PRO ermöglicht atemberaubende Bilder in 4K bei Projektionsgrößen von 65" bis maximal 200". Durch die handlichen Abmessungen und dem praktischen Tragegriff, kann der M2 Pro einfach transportiert werden. Mit Hilfe des Neigestandfußes kann eine 360° Drehung ermöglicht werden für mehr Flexibilität in der Nutzung.

Genießen Sie intelligente Unterhaltung mit VIDAA OS

Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität. Das endlose Suchen und Scrollen gehören der Vergangenheit an. Beliebte Apps wie Prime Video, Netflix, Disney+, Youtube uvm. sind bereits hinterlegt.

(*Inhalte können mit Kosten verbunden sein.)

Dolby Vision & HDR

Selbst in dunklen Filmszenen werden kleinste Details dank Dolby Vision sichtbar. Darunter werden auch wichtige HDR Formate wie HDR 10+dec., HDR10 und HLG unterstützt für bessere Kontraste und einer überzeugenden Detaildarstellung.

Perfektes Bild in jeder Szene

Der Autofokus des M2 PRO ermöglicht eine Anpassung der Wurfweite im Verhältnis von 1.0-1.3: 1. Für eine optimale Bildausrichtung sorgt außerdem die automatische verzögerungsfreie geometrische Trapezkorrektur. Der optische Zoom ermöglicht einfaches rein und rauszoomen ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Technische Daten

Modell	M2 PRO
Bild & Technologie	
Bildschirmdiagonale in Zoll	65 – 200
Bildschirmauflösung in Pixel	Ultra HD 3840 × 2160
Bildwiederholrate	4K@60Hz, 2K@240Hz, 2K@120Hz
Technologie	DLP/Trichroma RGB Laser
Statischer Kontrast	1000:1
Seitenverhältnis/ Projektionsverhältnis	16:9/ Optischer Zoom: 1.0-1.3: 1
Helligkeit	1300 ANSI-Lumen
BT2020	110%
HDR Wiedergabe	✓ (Dolby Vision, HDR10+ dec., HLG, HDR10)
4K Upscaling	✓
Game Mode	✓
Input lag	≤30ms
Refresh rate	4K@60Hz, 2K@120Hz
MEMC	✓
Filmmaker Mode	✓
Automatische Abschaltung des Lasers	✓
Geometrische Trapezkorrektur	✓
Hörbares Geräusch	26°C ≤28db 29°C ≤30db 32°C ≤32db 35°C ≤35db
Sound	
Sound Technologie	Dolby Audio, DTS: X
Ausgangsleistung	20 W
Benutzerdefinierter Equalizer	✓

Modell	M2 PRO
Empfang und Internet	
Tuner	–
WLAN	✓ (WIFI 6E)
Smart TV	VIDAA U7.6
Web Browser	✓
Share to TV	✓
AirPlay2	✓
VIDAA (Mobile App)	(Android / iOS)
Network Streaming	✓
Bluetooth	✓ 5.0
Anschlüsse	
HDMI	1x HDMI2.1(ALLM) mit eARC,CEC
USB	1x USB 3.0
Ethernet RJ45 Port	–
Kopfhörerausgang	–
Media Player Formate	
Container Formate	.mp4, .mov, .mkv, .ts, .avi, .wmv, .webm
Video	MPEG1/2/4, AVC, HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9
Audio	MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS, OPUS, (mp3, wav, wma, aac)
Bildformate	JPEG, PNG, BMP, GIF
Energieverbrauch	
Stromversorgung	100V-240V
Verbrauch im Standby	≤0,5W
Energieverbrauch	120 W
Abmessung und Gewicht	
Produktmaße (LxTxH) in cm	19,3 x 21,8 x 23
Gewicht/Verpackungsgewicht Konsole in kg	3,5 / 5,5
Verpackungsmaße (LxTxH) in cm	29,4 x 28,2 x 41,9
EAN	6942351423036

Hinweis: Eine Leinwand ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten



4K UHD Resolution



Wide Colour Gamut
(BT.2020 110 %)



LPU® Technology