

# PRO-LINE® FINE & MICRO

Lackmarker für feine  
Linienmarkierung



Die Lackmarker PRO-LINE® Fine und Micro kombinieren die Haltbarkeit von Lackfarbe mit der Präzision von dünnen, ventiltgesteuerten Spitzen. Egal ob Sie Markierungen auf kleinen Oberflächen vornehmen möchten oder aber gut lesbare Markierungen erforderlich sind: Die kleinen Schreibbreiten sorgen für deutlich sichtbare, scharfe Linien für bessere Markierungen.

- In den Schreibbreiten Fein und Mikro erhältlich für präzise und dauerhafte Farbmarkierungen
- 2 Größen zur Auswahl: fein 1,5 mm (1/16 Zoll) und mikro 1 mm (1/32 Zoll)
- Das sehr stabile und leichte Gehäuse ist für den industriellen Einsatz konzipiert
- Die aufsteckbare Clip-Kappe schützt die Schreibspitze und sorgt dafür, dass der Marker einfach in der Tasche verstaut werden kann
- Dank dem xylolfreien Lack geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender
- Temperaturbereich: -18°C bis 66°C

RIGHT  
FOR  
THE  
JOB.™

*Markal*®

Markal.com

## Anwendungen in der Industrie:

- Industrielle Fertigung
- Schweißen
- Automobil-/Fahrzeugbau
- Metallverarbeitung
- Textilindustrie

## Oberflächen:

- Stahl und Eisen
- Stoffe, Gewebe (Textilien)
- Kunststoff
- Glas
- Rohre und Röhren

## Details:

### Pro-Line® Fine

- 96871
- 96872
- 96873
- 96874



- 96875
- 96876
- 96877
- 96879

### Pro-Line® Micro

- 96888
- 96889
- 96890
- 96891



# PRO-MAX®

Extragroßer Lackmarker



PRO-MAX® ist ein Lackmarker mit einer extragroßen Spitze für die größten und am besten sichtbaren Markierungen. Der abriebfeste, wasser- und witterungsbeständige Lack trocknet schnell und hinterlässt kräftige, gut lesbare Markierungen. Er kann bedenkenlos auf nahezu allen Oberflächen verwendet werden.

- Die extragroße Spitze eignet sich perfekt für Hinweise und Sicherheitsmarkierungen an Stellen, wo eine sofortige Erkennung erforderlich ist
- Dank dem xylolfreien Lack geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender
- Mit der Ventilspitze wird Farbe nur bei Bedarf ausgegeben und so eine gleichmäßige Markierung sichergestellt
- Das robuste Gehäuse bricht nicht und die aufsteckbare Kappe kann einfach auf das Markerende gesteckt werden, wenn sie nicht gebraucht wird
- Temperaturbereich: 18°C bis 66°C

#### Anwendungen in der Industrie:

- Industrielle Fertigung
- Automobil-/Fahrzeugbau
- Beschilderung
- Verpackung
- Baugewerbe

#### Oberflächen:

- Stahl und Eisen
- Kunststoff
- Pappe
- Glas
- Rohre und Röhren

#### Details:



- 90900
- 90901
- 90902
- 90903
- 90904
- 90905
- 90906

RIGHT  
FOR  
THE  
JOB.™

*Markal*®

Markal.com

LA-CO Industries Inc.  
1201 Pratt Boulevard  
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA  
(1) 800.621.4025  
(1) 847.956.7600  
Customer Service@laco.com  
LP95R00010DE

LA-CO Industries Europe S.A.S.  
ALLEE DES COMBES  
PI DE LA PLAINE DE L'AIN  
01150 BLYES  
France  
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23  
info@eu.laco.com



Als Hersteller können wir die Bedingungen, unter denen unsere Produkte verwendet werden, oder die vielen Faktoren, die sich auf die Verwendung und Anwendung unserer Produkte auswirken, nicht kontrollieren. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden. Bitte führen Sie immer Verträglichkeitstests für Ihre Anwendung / Materialanforderungen durch.