



brennenstuhl® Connect LED WiFi Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder WF 2051 P 2800 lm, PIR, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer
EAN

1179050020
4007123694358

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Detektionsweite bis 12 m, bei Erfassungswinkel 160°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
- Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
- Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
- Timer und Countdown.
- Event Records.
- Programmierbares Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

TECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute	120 lm/W
Min.-Max. Farbtemperatur	3000 K - 6500 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Leuchtfarbe	Weiß
Mit Bewegungsmelder	true
Max. Erfassungsreichweite	12 m
Min.-Max. Einschaltdauer	5 s - 60 min

Leistungsaufnahme	24 W
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,5 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	14,5 cm x 13 cm x 17,6 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,7 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 17 cm x 13 cm

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler WF 2051 P, Montagematerial

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.