

Inter Sales Denver CRP-618, Uhr, Digital, FM, PLL, LED, 3,05 cm (1.2 Zoll), Rot

Dual alarm function - 180° projection of time

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Inter Sales
Hersteller Art. Nr.	111131000370
EAN/UPC	5706751023743



Beschreibung

Denver CRP-618. Radiotyp: Uhr, Tunertyp: Digital, Unterstützte Bänder: FM, PLL. Display-Typ: LED, Bildschirmdiagonale: 3,05 cm (1.2 Zoll), Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Rot. Produktfarbe: Schwarz, Projektionsfunktion: Zeit, Färbung: Monochromatisch. Energiequelle: AC, AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz. Breite: 70 mm, Tiefe: 188 mm, Höhe: 102 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Radiotyp	Uhr
Tunertyp	Digital
Unterstützte Bänder	FM, PLL
Display-Typ	LED
Bildschirmdiagonale	3,05 cm
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Rot
Hintergrundbeleuchtung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Projektion	Ja
Projektionsfunktion	Zeit
Färbung	Monochromatisch
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	230 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Breite	70 mm
Tiefe	188 mm
Höhe	102 mm

Ausführliche Details

Radio

Radiotyp	Uhr
Tunertyp	Digital
Unterstützte Bänder	FM, PLL
Merkmale	
Playback MP3	Nein
Thermometer	Nein
Projektion	Ja
Projektionsfunktion	Zeit
Produktfarbe	Schwarz
Färbung	Monochromatisch
Akustische Signale	Ja
Anzahl Alarme	2
Bildschirm	
Eingebautes Display	Ja
Display-Typ	LED
Bildschirmdiagonale	3,05 cm
Hintergrundbeleuchtung	Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Rot
Sonstige Funktionen	
Projectionswinkel	180 °
Farbe der Projektion	Rot
Docking-Station enthalten	Nein
Apple-Docking-Kompatibilität	Nicht unterstützt
Kalender	Ja
Leistung	
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	230 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Lautsprecher	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Uhr	
Snooze Funktion	Ja
Alarm	Ja
Radio-Weckmodus	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	70 mm
Tiefe	188 mm

Höhe	102 mm
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	85 mm
Verpackungstiefe	205 mm
Verpackungshöhe	125 mm
Logistische Daten	
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	7200 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	17580 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton	20 Stück(e)