

Dahua Apollo Bullet C1 4G Kit weiß

intelligente 4 MP LTE / 4G batteriebetriebene Überwachungskamera mit AOV und inklusive Solarpanel

EAN: 6937552403116

Dahua Apollo Bullet C1 4G – Hochpräzise, benutzerfreundlich und robust. Die bahnbrechende Technologie der Dahua Wireless Series sorgt für erstklassige Bildqualität und eine einfache Installation ohne Netzkabel. Diese kosteneffiziente Kameraserie unterstützt lokale Speicherung und zeichnet sich durch Staub- und Wasserdichtigkeit aus. Mit der 4 MP Hochauflösung entgehen Ihnen keinerlei Details, dank der gestochen scharfen Aufnahmen und Live-Ansicht – selbst in absoluter Dunkelheit liefert die Kamera dank integrierten Spotlights eine kristallklare Nachtsicht in Farbe. Mit der AOV-Funktion, bietet die Kamera eine 24/7-Aufzeichnung, wodurch Ihnen keine Momente mehr entgehen werden, ganz egal was auch passiert.



Die KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Benachrichtigung über die kostenlose App sorgt für eine zuverlässige Überwachung.

Die Steuerung erfolgt bequem über die kostenlose Dahua DMSS App für iOS und Android. Mit wenigen Klicks haben Sie Zugriff auf den Live-Stream, erhalten Sie Bewegungsbenachrichtigungen und können wichtige Momente speichern. Die Zwei-Wege-Audio-Funktion ermöglicht direkte Kommunikation (z.B. Begrüßung von Gästen oder Warnung von Eindringlingen). Die Kamera bietet Integrierte Sound- und Licht-Alarmfunktionen.

Die Bluetooth-Pairing-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, sodass die Kamera innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit ist.

Die Apollo Bullet C1 4G verfügt über ein integriertes LTE/4G-Modul, sodass die Kamera auch ohne WLAN-Netzwerk betrieben werden kann. Die H.265-Codierung senkt den Datenverbrauch bei gleichzeitig hoher Bild- und Tonqualität. Eingebaute Sound- und Lichtalarme können manuell oder automatisch aktiviert werden, um ungebetene Gäste abzuschrecken. Ein leistungsstarker 10000 mAh Akku in Kombination mit dem 8 W Solarpanel ermöglicht einen völlig autarken Betrieb an jedem Ort.

Die Aufnahmen der Kamera können Sie bequem auf eine Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB speichern (*Micro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten*).

Die Kamera ist nach IP66 zertifiziert, was sie wetterfest macht und sie vor Schnee, Regen und Staub schützt – ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Hauptmerkmale

- 4 MP (2560 x 1440) Hochauflösung mit 1/3" CMOS Bildsensor
- AOV (Always-on-Video) – Funktion für 24/7 Aufnahmen
- 100% kabellos - Integrierter 10000 mAh Li-Ion Akku und Solar-Panel (8 W)
- Smarte-Nachtsicht mit IR und Farbe
- Nachtsicht – bis zu 20 Meter
- KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Aktive Abschreckung mit Scheinwerfer und Sirene
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation
- 4G /LTE-Modul integriert für Einsatz an jedem Ort
- Einfache Installation und Nutzung über die Dahua DMSS App
- Micro-SD-Karte bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wettergeschützt nach IP66

Technische Daten

Modell	Dahua Apollo Bullet C1 4G weiß (DH-KIT/BF4CP-4G-XL/M0508)
Auflösung	4 MP (2560 x 1440)
Videokomprimierung	H.265
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel Progressive CMOS
Festobjektiv	2,1 mm, F1.6
Sichtfeld	122,5°(H), 66°(V), 144,5°(D)
Nachtsicht	bis zu 15 m (2x IR-LED) bis zu 20 m (2x weiße LED)
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Mainstream: 2550 x 1440 15 fps Substream: 640 x 360 15 fps
Video-Bitrate	H.265: 32 kbps - 4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Netzwerkverbindung	4G / LTE
LTE-Netzwerk	(-EAU): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; Applicable regions: Europe, Middle East, Africa Power class 3: 23 dBm ±2.7dB (-LA): FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; Applicable regions: Latin America
Geräte-Kopplung	Bluetooth-Kopplung
Speicheroptionen	Unterstützt Micro-SD Karte (bis zu 512 GB)
Bedienungs-Software	DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	10.000 mAh Li-Ion Akku mit 32.4W
Energieaufnahme	Ultra-Energiesparmodus: 0,04 W Energiesparmodus: 0,041 W AOV-Modus: 0,2 W Leistungsmodus: 1,2 W
Wetterschutz	IP66
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%, nicht kondensierend
Abmessungen	186,5 mm x 65 mm x 65 mm (7.34" x 2.56" x 2.56") (L x W x H)
Gewicht	370 g (0.82 lb)

Dahua Solarpanel	
Zelltyp	Monokristallin, 1 x 10 Wafer, Wafer-Größe 158,7 x 24,8 mm
Maximale Leistung (Pmax)	8 W
Betriebsspannung (Vmp)	5,0 V
Betriebsstrom (Imp)	1,57 A
Leerlaufspannung (Voc)	6,8 V
Kurzschlussstrom (Isc)	1,72 A
Wirkungsgrad Siliziumchip	≥ 23 %
Temperaturkoeffizient Pmax	-0,42 % / K
Temperaturkoeffizient Isc	+0,04 % / K
Temperaturkoeffizient Voc	-0,3 % / K
Schutzart	IP66
Material Gehäuse	Silikon / Polycarbonat
Abmessungen (L x B x H)	285,6 x 168,0 x 145,1 mm
Gewicht (netto)	0,467 kg
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % r. F.
Ausgang	USB-C, 5,0 V DC

Lieferumfang

- 1 x Dahua Apollo Bullet C1 4G (weiß)
- 1 x Solarpanel (8 W)
- 1 x Stromkabel
- 2 x Montageschablone
- 2 x Schraubensets
- 2 x Wandhalterung
- 1 x Schnellstart-Anleitung
- 1 x Rechtliche Hinweise