




I/O-Modul passiv, 8 Ports, Festkabelanschluss, M8, Buchse, 3-polig



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	8IOM8-3P2C-5/S370
Artikel-Nr.	8061796
Länge	5m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	8IOM8-3P2C-L.stp
EAN	4047106148416
Hinweis	Bezeichnungsschilder (weiß) nicht enthalten

Technische Daten

I/O Verteiler	8-fach, mit Festkabelanschluss
I/O-Steckplatz	Buchse, M8
Polzahl	3
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	6A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	9
Anzahl I/O-Steckplätze	8
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK

Material Gewindeinsatz	Metall, CuZn
Anschlussart	Festkabel
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Leitung PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobe-
resistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den
flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forde-
rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	7,5 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	PK, BU, WH, GN, RD, BK, YE, GY, BN, VT
Biegeradius (bewegt)	min. 10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-25°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+90°C
Schleppketteneinsatz	≥5 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Torsion	+/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyklen
Besondere Eigenschaften	flammschützend, halogenfrei, LABS-frei, RoHS-konform, schleppkettenfähig

Belegungstabelle

I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	BN	BU

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Zubehör

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Aktiv
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8011349>

Schraubstopfen, M8
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8081771>

Zubehör Set, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Aktiv, M8
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8087214>

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/IO-Module/8061796>