

PRODUKTDATENBLATT

DG70

ALPHALINE ●○○

●●○○○○ Lebensdauer
●●○○○○ Schnittigkeit

gerade



- Gute Preis-/Leistung
- Nass- und Trockenschnitt
- gesintert

Mit der DG70 erhält der Anwender ein attraktives Werkzeug für Beton, das mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Typenbezeichnung | DG70 |
| Artikelbezeichnung 1 | Diamanttrennscheibe |
| Artikel-Nr. | 304093 |
| GTIN | 4011890110751 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,200 kg |
| Produktabmessung | 150 x 10,0 x 2,0 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 150 mm |
| Stärke | 2,0 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Segmenthöhe | 10,0 mm |
| Form Langversion | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 10200 U/min |
| Materialeignung | Beton |
| Maschineneignung | Freihand Winkelschleifer |
| Brancheneignung des Artikels | Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau |
| Produktkategorie-Nummer | PK10 |
| Produktkategorie-Text | LD/DG |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890110751 |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge Verpackung | 185 mm |
| Breite Verpackung | 155 mm |
| Höhe Verpackung | 5 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,200 kg |

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Herkunftsland | CN |