


PRODUKTDATENBLATT

XT77

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittheit Vollmaterial
- Schnittheit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Optimiert für die Stahlanwendung. Ideal auch für
antriebschwache Maschinen.

 Ideal für antriebschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XT77
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	208699
GTIN	4011890071038
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,034 kg
Produktabmessung	115 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlösserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46M11BF11075
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071090
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm

Höhe Verpackung	170 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,400 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE