


PRODUKTDATENBLATT

RS580 EXTENDED

TOP LINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer
●●●●●○ Zerspanung
●●●●●○ Härte

Form 27



- Höchste Zerspanungsleistung
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen durch neuartiges Bindungssystem

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn.

Typenbezeichnung	RS580 EXTENDED
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210657
GTIN	4011890101919
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,310 kg
Produktabmessung	150 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl Guss
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	95A20T9BF14149
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890101926
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm

Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/bNHAmjzBt7I https://youtu.be/qFwlvXuztw