

PRODUKTDATENBLATT

XT77

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Optimiert für die Stahlanwendung. Ideal auch für
antriebschwache Maschinen.



Ideal für antriebschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XT77
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	208698
GTIN	4011890071021
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,026 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,3
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,3 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46M11BF11075
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071083
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm

Höhe Verpackung	170 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,600 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE