

Artikelnummer: **21600065**

LED-Baustrahler Miami Sensor 50 W

Artikelnummer:	21600065
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	215.5x88.6x218.5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695611
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600065	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	215.5 mm
Barcode	4018412695611	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	88.6 mm
EPREL-Referenznummer	2082865	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	218.5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	647,00 g
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	210 mA	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695611	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	8000 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=220 B=216 H=76 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	732 g	Sensordaten		Leuchtdaten		Lieferumfang	30cm Kabel mit schnellerem Stecker (Waterproof fast connector) / 2x Schrauben 2x Dübeln
Gebindeverpackung.		Type	Infrarot-Sensor	Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1	Reichweite Max.	1000 cm	IP-Schutzart	44		
Gebindeverpackung		Reichweite Min.	300 cm	Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox	Aktivitätsdauer	7sec - 7min	Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695628	Dämmerungseinstellungen	2000 lx				
Stück	2						
Abmessungen	L=239 B=175 H=231 mm						
Gewicht	1567 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695635						
Stück	20						
Abmessungen	L=876 B=273 H=497 mm						
Gewicht	16820 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						