



SuperSquare-Laser 4


90°-Linienlaser – Ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Der 90°-Linienlaser projiziert vier gut sichtbare Linien und eignet sich hervorragend zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen. Mit den angebrachten Anlegekanten und der Auflagefläche können Bodenfliesen einfach positioniert werden. Die Spezialstifte ermöglichen eine sichere und beschädigungsfreie Anbringung, unter anderem auf Feinputz, Tapeten, Holz und furnierten Flächen. Integrierte Libellen dienen der Justierung des Gerätes, welches auch als Wasserwaage verwendet werden kann. Das Gehäuse des Lasers besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Die 4 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen
- Geeignet für Anwendungen am Boden und an der Wand
- Mit den angebrachten Anlegekanten und der Auflagefläche lassen sich Bodenfliesen einfach positionieren
- Sichere und beschädigungsfreie Anbringung mit Spezialstiften auf Feinputz, Tapeten, Holz, furnierten Flächen usw.
- Libellen zur Justierung
- Verwendbar als Laser-Wasserwaage

TECHNISCHE DATEN

Libellengenauigkeit	± 0,5 mm / m
Nivellierung	manuell
Sichtbarkeit (typisch)*	15 m
Laserwellenlänge	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 15 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	200 mm x 48 mm x 100 mm
Gewicht	260 g (inkl. Batterien)



LIEFERUMFANG

