



VideoInspector 3DL



Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, kompakten Kamerakopf - maximale Flexibilität bei komplexen Arbeiten und optimal für kleine Öffnungen

Dieses professionelle Videoinspektionssystem bietet maximale Flexibilität selbst bei komplexen Arbeiten. Es verfügt über einen individuell beweglichem, extrem kleinen Kamerakopf, ideal für schmale Öffnungen. Per Joystick an der Basiseinheit lässt sich der Kamerakopf schnell auf die optimale Perspektive justieren. Damit können schwer zugängliche Stellen untersucht werden, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind. Die Inspektion ist außerdem sehr zuverlässig, da beispielsweise Rohrdichtungen um 360° kontrolliert und die Schadstellen zielsicher aufgedeckt werden können. Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser, wodurch das Gerät vielseitig einsetzbar ist. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	6 mm
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	78°
Schärfentiefe (DOF)	3 ... 8 cm
Bildschirmtyp	3,5" TFT-Display
Auflösung Display	640 x 480 Pixel
Bildformat	JPEG
Länge Sonde	2 m
Beleuchtung	4 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
Schnittstelle	USB
Anschlüsse	USB Typ C 1/4" Stativgewinde SD-Kartenslot
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,8Ah USB Typ C 5V / 2A
Abmessungen (B x H x T)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. Halterung)
Gewicht	750 g (inkl. Akkupack)

LIEFERUMFANG

