

QUEST

by *deeper*

KOMPLETT NEUES FUTTERBOOT



Es war an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und etwas Größeres in Angriff zu nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sich der eigenen Expertise im Bereich Sonartechnologie zu bedienen und an etwas völlig Neuem zu arbeiten – einem Futterboot. Eins, das in der Praxis wirklich glänzt. Hochmodern und doch einfach in der Handhabung bei zugleich günstigem Preis. Eine ansprechende Optik ist auch nicht verkehrt.

WARUM DEEPER QUEST?

Direkt einsatzbereites, eigens entwickeltes Futterboot für ultimatives Karpfenangeln. Scanne die Gewässer und bringe Köder an der gewünschten Angelstelle aus. Dies ist jedoch lediglich der Kern dieses Geräts. Es verfügt über tolle Funktionen, die jedem Karpfenangler das Leben leichter machen.

WARUM DEEPER?

Wir sind Pioniere auf dem Gebiet auswerbarer smarter Sonare. Nach Einführung unseres ersten smarten Sonars im Jahr 2013 richteten wir unseren Blick stets nach vorne, um innovativ zu bleiben und unsere Produkte fortlaufend zu verbessern. Unsere Sonare bestechen durch hohe europäische Qualität, die von unserem Rund-um-die-Uhr-Kundensupport ergänzt wird. Bei uns steht der Kunde an erster Stelle.

UNGLAUBLICHE REICHWEITE UND AKKULAUFZEIT

Dank 400 m Reichweite für Sonar und Futterboot sind deine Möglichkeiten nahezu unerschöpflich. Deeper Quest wartet mit bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit auf und benötigt für eine Ladung gerade einmal 3 Stunden. Komplettladung erfolgt in 4 Stunden. Dank des unkomplizierten Wechsels des Li-Ion-Akkus ist dein Deeper Quest im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

AUTOPILOT-SYSTEM MIT INTEGRIERTER GPS-FUNKTION

Führe automatische Scans zum Erstellen von Tiefenkarten durch oder erfasse während der Vorbereitung deiner restlichen Ausrüstung sowie deiner Köder mehrere Stellen bzw. lehne dich bequem zurück. Die GPS-Genauigkeit beträgt 1 m. Schicke Deeper Quest an deine gewünschte Stelle, lasse bis zu 2 kg/3 l an Ködern ab und kehre zurück.



AUTOPILOT



BEREICHSSCAN



SCANREICHWEITE



BASIS

LEISTUNGSSTARK UND DOCH GERÄUSCHLOS

Deeper Quest verfügt über 2 elektrische BLDC-Motoren, die sich durch hohe Leistung auszeichnen und Geschwindigkeiten von bis zu 3 km/h erreichen. Leistungsstark, effizient, langlebig sowie geräuscharm auf niedriger Stufe.

INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Niedriger Ladestand oder außer Reichweite? Deeper Quest wird an die Ausgangsstelle zurückkehren und diese als Basis markieren. Zudem schaltet es sich im Wasser automatisch ein. Die Motoren wurden mit einem speziellen Vegetationsschutz versehen.





SCHLANKES DESIGN FÜR
SICHTBARKEIT & KOMFORT

Mit schwarzer Farbe und 2 Front- sowie 4-Rückleuchten ist eine gute Sichtbarkeit des Deeper Quest selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Zum Lieferumfang zählt zudem ein großer, modischer Rucksack, in dem nicht nur das Futterboot selbst, sondern auch sämtliches Zubehör bequem Platz finden.

CHIRP SONARMODUL MIT 3 SCANFREQUENZEN

Scanne Gewässer mit Deeper Quest zur schnelleren Identifizierung fischreicher Stellen. Erkunde größere Bereiche mithilfe des breiten Scanstrahls von 47° (100 kHz), während sich der mittlere Scanstrahl von 20° (240kHz) sowie der schmale 7° abdeckende Scanstrahl (675kHz) für genauere Suchen bzw. das Erfassen gezielter Bereiche eignen.

WAS IST CHIRP?


Ein herkömmliches Sonar emittiert jeweils einen einzigen Frequenzimpuls. Ein CHIRP (Compressed High Intensity Radiated Pulse) sendet hingegen kontinuierliche Frequenzimpulse, die in ihrer Intensität zwischen hoch und niedrig variieren. Aus diesem Grund sind die auf diese Weise generierten Sonarmessdaten weitaus genauer und weisen im Vergleich zu herkömmlichen Geräten eine höhere Auslösung auf.

UNGLAUBLICHE ZIELTRENNUNG

Das Sonar weist eine Zieltrennung von 1 cm auf, um die gewünschte Zielspezies problemlos identifizieren zu können, selbst wenn es sich um einen ganzen Schwarm Köderfische handelt.

HERVORRAGENDE TIEFENPRÄZISION

Mit dem CHIRP Sonar werden Oberflächenstörungen sowie Geräusche geringgehalten, um Sonarmessdaten in seichten Gewässern nicht zu beeinträchtigen und Fische bis 15 cm unter der Wasseroberfläche zuverlässig zu lokalisieren. Auf der anderen Seite werden Unebenheiten bis in Tiefen von 100 m sichtbar gemacht.



FERNBEDIENUNG

Schwarze halbtransparente 2,4 GHz-WLAN-Fernbedienung. Die Deeper Quest-Fernbedienung besteht mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Einstündiges Laden genügt für 80 % Ladestand, während für eine Komplettladung 2 Stunden erforderlich sind. Die Fernbedienung hat ein Gewicht von 140 g.



INTUITIVE APP-BEDIENUNG

Steuere dein Deeper Quest über die Fish Deeper™-App auf deinem Smartphone. Erstelle deine persönlichen Tiefenkarten und greife auf alle deine Scans, Karten, interessanten Stellen, Fotos sowie auf in der App und auf der Web-Plattform gespeicherte Notizen zuzugreifen. Lasse dir Fische, Vegetation, Untergrundbeschaffenheit, Konturen, Härte und Konsistenz übersichtlich anzeigen. Die Fish Deeper™-App umfasst die Anzeige von Wassertemperatur und -tiefe, verschiedenfarbige Displayanzeigen, optionale Symbole, Anpassungsoptionen für Sonarsensibilität, Autopilotsteuerung und mehr.

FISH DEEPER™ PREMIUM

Erkunde Tiefenkarten weltweit mithilfe von Fish Deeper™ Premium. Sicher dir ein KOSTENLOSES 3-Monats-Abo für dein Deeper Quest. maps.fishdeeper.com





LIEFERUMFANG

Deeper Quest Futterboot Fester grüner
Rucksack Rucksack-Regenschutz
Schutzhülle für Smartphone/Tablet
Reinigungstuch
Fernbedienung
Kugelkopf für Fernbedienungshülle
USB-C 65 W Ladegerät
USB-C-Ladekabel Magnetisches
Ladekabel 2 x Ersatzpropeller
Ersatzschlüssel für Griff 2 x
Ersatzantennen 2 x Weiche

Reinigungsbürste Rollkasten
2 x Lithium-Ion-Akkus
Kurzanleitung
Sicherheit & Bestimmungen
Smartphone-Halterung
Umhängeriemer für Fernbedienung
Ladeadapter
2 x Lithium-Ion-Akkus
Kurzanleitung
Sicherheit & Bestimmungen

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Bei uns erhältst du eine umfassende Deeper Quest-Gerätegarantie. Bei Problemen helfen wir dir gerne weiter.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Gefertigt aus langlebigem ABS-Kunststoff mit wasserdichten Silikondichtungen zum Schutz verbauter Komponenten - für Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.



TECHNISCHE DATEN

FUTTERBOOT

Produktname	Deeper Quest
Modell	DQ0H10S10
Gewicht (inkl. 2 Akkus)	4,8 kg
Farbe	Schwarz
Größe (Abmessungen)	L 533 x B 373 x H 237 mm
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Geschwindigkeit	3 km/h
Betriebszeit	Bis zu 7 Stunden (je nach Witterung)
Reichweite	Bis zu 20 km (je nach Witterung)
Ladedauer	Komplettladung: 5 Std.
Reichweite	bis zu 400 m
Wassersensor-Technologie	Integrierter Wassersensor zur Erkennung der Bootswasserung
Temperatursensor	Integrierter Temperatursensor (0,2 °C)
Hopper-Kapazität (kg)	2 kg
Hopper-Kapazität (L)	3 L
Rig-Hopper-Kapazität (ml)	160 ml
Autopilot-System	Integriertes GNSS und interne Messeinheit Automatischer Bereichsscan zur Tiefenmessung Stelle lokalisieren, Köder platzieren und zurückkehren. Mehrstellige Route
Sonarsystem	CHIRP 3 Scanstrahlen (Schmal 7, Mittel 20, Breit 47)
Fernbedienung	Inbegriffen. WLAN 2,4 GHz
Distanzmessung in Echtzeit	1-m-Präzision
Bootleuchten	2 Leuchten vorne und 4 hinten
Motorantriebssystem	2 elektrische BLDC-Motoren (geräuschloser Antrieb)
Akkusystem	2 x austauschbare Li-Ion-Akkus Akkupack-Daten: 14,4 V, 6,7 Ah, 96,48 Wh Gesamtkapazität (2 x Packs): 192,96 Wh
Ladebuchse	USB-C
Verbindung Bootsfernsteuerung	WLAN 2,4 GHz
Verbindung Smartphone-Fernzugriff	WLAN 2,4 GHz
Produktgarantie	2 Jahre
Integrierte Sicherheitsfunktionen	Zurück zur Basis bei: Niedrigem Akkustand, außerhalb der Reichweite Automatisches Einschalten bei Wasserung Automatische Rückkehr zur Basis Algenschutz
GPS-Präzision	1 m
Betriebstemperatur	Zwischen 0 °C und 40 °C

QUEST
by deeper



TECHNISCHE DATEN

FERNBEDIENUNG

Produktname	Deeper Quest-Fernbedienung
Modell	DQC0H10S10
Gewicht	140 g
Größe (Abmessungen)	L 158 x B 73 mm
Farbe	Schwarz (halbtransparent)
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff, Silikon
Betriebszeit	12 h
Ladedauer	Komplettladung: 2 Std.
Konnektivität	WLAN 2,4 GHz
Docking-System (Laden)	Magnetisch
Betriebstemperatur	Zwischen 0 °C und 40 °C
Docking-System (für Halterung)	Magnetisch

MODULARES CHIRP SONAR

Produktname Modell	Deeper Quest Sonar DQS0H10S10
Gewicht	150 g
Größe (Abmessungen)	L 157 x W 72 x H 30 mm
Farbe	Schwarz
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Sonartyp	CHIRP
Frequenzen	47° (100 kHz) 20° (240 kHz) 7° (675 kHz)
Scan-Rate	15 Scans/s
Zieltrennung	1 cm (Schmäler Scanstrahl) 0,15 m Schmal CHIRP 0,6 m Mittel CHIRP 0,8 m Breit
Min. - Max. Tiefe	CHIRP 100 m
Betriebstemperatur	Von -20 °C bis 40 °C
Docking-System (Schnittstelle mit Futterbot)	Wasserdichter Anschluss

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-EAN	4779032950916
Verpackungsgröße	32 x 55 x 64 cm (Schätzung)
Verpackungsgewicht	8 kg (Schätzung)
Menge pro Palette	12
Palettengewicht	96 kg
Palettengröße	80 x 120 x 207 cm
Harmonisierter Zollkodex	8526 92 00
Herkunftsland	Litauen & China

EN SAVOIR PLUS SUR LES PRODUITS DEEPER



Unser Produkt im Praxistest
auf unserem YouTube-Kanal
youtube.com/buydeeper



Hol dir Tipps sowie die neusten
Updates auf unserer Facebook-Seite
facebook.com/deepersonar

Vollständige Produktinformationen,
Bewertungen sowie Vergleiche
findest du auf unserer Website
deepersonar.com