

## Stecker

### ASS 4-2



| Produkt                                                               | ASS 4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                          | Berührungsgeschützter Sicherheitsadapter mit gefedertem 4mm Sicherheitsstecker und starrer 2mm Sicherheitsbuchse zur Aufnahme von 2mm Sicherheitsstecker, 1000V-System, IEC61010.                                                                                                                                                                                                              |
| Betriebsanleitung                                                     | BA466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikel-Nr. /<br>*Farbe                                               | 9736101xx<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>00<br/>schwarz </div> <div style="text-align: center;"> <br/>01<br/>rot </div> </div> |
| Zeichnung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technische Daten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschluss                                                             | ungefederte Buchse Ø 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bemessungsspannung                                                    | AC/DC 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Messkategorie lt. IEC61010                                            | CAT III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemessungsstrom<br>(Derating Kurve beachten)                          | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werkstoff-Kontaktbuchse                                               | Messing, vernickelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gehäusematerial                                                       | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>                         | -15 °C bis +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | V-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 28.11.2024

Stand: 28.11.2024