BLUEMARK ID - Drucker

1003334

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003334

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Monochromer Drucker mit UV-Inkjet-Technologie, integrierte Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“. 7"-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

Ihre Vorteile

- Intuitive und zeitsparende Bedienung durch eine integrierte Markierungs-Software und einer graphischen Bedienoberfläche
- Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Kennzeichnungsmaterialien sofort einsetzbar
- Schnelle Beschriftung von Kunststoff- und Metallschildern für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
- Skalierbare Druckauflösung zwischen Standard- (300 dpi) und HD-Druck (600 dpi)
- Umweltfreundlicher, emissionsfreier High-Speed-Drucker durch moderne UV-LED-Technologie
- Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1003334
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1211
GTIN	4055626471075
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,5 kg
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	UV-LED-Technologie

Geräteeigenschaften

Betriebssystem	MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), MS Windows 11 (32/64 Bit)

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Maße

Breite	523 mm
Höhe	340 mm
Länge	675 mm

Materialangaben

Material Kunststoffschildchen	UC
	UCT
	US
	UM

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003334

EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.GB09.B.00141

EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Zulassungs-ID: 13774_E22-04-033961

KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-1002329

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: REP095544

cCSAus
Zulassungs-ID: 80261925

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140103
ECLASS-15.0	19140103

ETIM

ETIM 9.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5151b77e-12fc-4411-a28c-34b331fc62b0

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de