

PRODUKTDATENBLATT

LD200 SPEED

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer
●●●●●○ Schnitrigkeit

gerade



- 13 mm Segmenthöhe
- Für leichte Fugenschneider
- Spezieller Stahlkern mit Kühlöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD200 SPEED wurde speziell für leichte Fugenschneider entwickelt und eignet sich besonders zum komfortablen Trennen von armiertem, aber auch hartem Beton mit Zuschlägen. Durch die geschmiedeten Segmente werden die Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Ausgestattet ist die LD200 SPEED mit 13 mm hohen Segmenten und einem speziellen Stahlkern. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* Größere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Typenbezeichnung	LD200 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303736
GTIN	4011890085110
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	6,000 kg
Produktabmessung	600 x 13,0 x 3,6 x 25,40
Durchmesser 1	600 mm
Stärke	3,6 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	13,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	63 m/s
maximale Drehzahl	2030 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Fugenschneider
Technologien	BRAINTOOLS
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890085110
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	635 mm
Breite Verpackung	605 mm

Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,000 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE