

PRODUKTDATENBLATT

LD40 X-LOCK

PROLINE ●●○

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●○○ Schnittigkeit

gerade



- 12mm hohe Segmente
- Breites Anwendungsspektrum
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD40 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	353286
GTIN	4011890124529
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,130 kg
Produktabmessung	125 x 12,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,2 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124529
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	5 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	0,130 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN