

PRODUKTDATENBLATT

MRBWBM

TOPLINE ●●●

gewellt



- Für flexibles Arbeiten
- Zum schonenden Reinigen
- MRBWBM: Vermessing für höheren Korrosionsschutz

Stahl-Rundbürste mit gewelltem Stahldraht mit 6 mm Schaft für den Einsatz auf Bohrmaschinen.



Typenbezeichnung	MRBWBM
Artikelbezeichnung 1	Rundbürste
Artikel-Nr.	353234
GTIN	4011890096031
Inhaltsmenge	20
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,042 kg
Produktabmessung	50 x 7 x 10 x 6,0
Durchmesser 1	50 mm
Besatzhöhe	10 mm
Besatzbreite	7 mm
Drahtstärke	0,30 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Form Langversion	gewellter Draht
Form Kurzversion	gewellt
maximale Drehzahl	4500 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Bohrmaschine
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890097021
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,830 kg

Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	CN