

PRODUKTDATENBLATT

ST38

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend

Stationäre Edelstahlrennscheibe speziell für die Kappsäge entwickelt. Hoher Zirkonanteil. Eisen- und schwefelfrei.



Typenbezeichnung	ST38
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	209500
GTIN	4011890090039
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,898 kg
Produktabmessung	400 x 3,0 x 25,40
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	3850 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Kappsäge
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	31A24P9-BF13083
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890090237
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	50 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	8,980 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT