

PRODUKTDATENBLATT

XT100

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringe Gratbildung

Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn. Für aggressive Schnittleistung und lange Lebensdauer bei hohem Schleifaufkommen.

Typenbezeichnung	XT100
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	210225
GTIN	4011890096345
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,087 kg
Produktabmessung	180 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON EXTENDED HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A36U0BF13679
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096536
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm

Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,175 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/0ag6iEGWMcw