

PRODUKTDATENBLATT

XT70 X-LOCK

ALPHA LINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittheit Vollmaterial
- Schnittheit dünnwandiges Material


Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Ideal für antriebsschwache Maschinen.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT70 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211348
GTIN	4011890124888
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,043 kg
Produktabmessung	125 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1% Beschädigte Scheibe nicht verwenden Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF10097
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124925
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm

Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,075 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE