




Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

#### Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Schwarz                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>          | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC                         |
| <b>Fassung / Sockel</b>       | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>          | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>             | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Schwenkwinkel</b>          | 90 Grad                              |
| <b>Drehwinkel</b>             | 355 Grad                             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>  | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>    | Direkt                               |
| <b>Lichttrichtung</b>         | Unten                                |
| <b>Länge</b>                  | 102 mm                               |
| <b>Höhe</b>                   | 105 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>            | 60 mm                                |
| <b>Sockelbreite</b>           | 100 mm                               |
| <b>Sockelhöhe</b>             | 100 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 346 g                                |
| <b>IP Schutzart</b>           | IP 20                                |