



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Strommesszange

GMC 600-15



Effiziente und robuste True RMS-Strommesszange mit invertierter LCD-Anzeige für präzise Messwerte

Die wichtigsten Daten

Bestellnummer 0 601 077 600

Technische Daten

Technische Daten

Wechselspannung AC	600 V
Wechselspannung AC Auflösung	0,1 V
Wechselspannung AC Genauigkeit	$\pm 1,2 \% + 5$
Wechselstrom AC	600 A
Wechselstrom AC Auflösung	0.1 A
Wechselstrom AC Genauigkeit	$\pm 1.8\% + 5$
Gleichspannung DC	600 V
Gleichspannung DC Auflösung	0,1 V
Gleichspannung DC Genauigkeit	$\pm 1,0 \% + 3$
Widerstand	40 M Ω
Widerstand Auflösung	0,01 MOhm
Widerstand Genauigkeit	$\pm 2,0 \% + 5$
Durchgang	Ja
Durchgang Auflösung	0.1 Ohm
Durchgang Genauigkeit	$\pm 1.0 \% + 5$
IP-Schutz	IP54
True RMS Echteffektivwert	Ja
Sicherheitsklasse	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Displaytyp	LCD invertiert
Akustische Rückmeldung	Ja
Durchgang Bereich	600 Ω
Erkennung von Kabelbrüchen	nein

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)

121 x 264 x 84 mm



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP54 und stoßabsorbierendem Gehäuse
- Misst Wechselstrom bis 600 A und Spannung bis 600 V AC/DC
- Kompaktes Design für die Einhandbedienung, ergänzt durch eine separat erhältliche Magnetaufhängung

