



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Gabelstromzange

GFM 1000-15



Zuverlässige und robuste True RMS-Gabelstromzange mit invertierter LCD-Anzeige für die schnelle Prüfung von Wechselströmen

Die wichtigsten Daten

Bestellnummer 0 601 077 400

Technische Daten

Technische Daten

Wechselspannung AC	1.000 V	Berührungslose Spannung (NCV)	Ja
Wechselspannung AC Auflösung	1 V	Taschenlampe	Ja
Wechselspannung AC Genauigkeit	$\pm 1,5 \% + 5$	Akustische Rückmeldung	Ja
Wechselstrom AC	200 A	Frequenz Messbereich	10 Hz to 50 kHz
Wechselstrom AC Auflösung	0.1 A	Durchgang Bereich	0 Ω
Wechselstrom AC Genauigkeit	$\pm 3,0 \% + 3$	Erkennung von Kabelbrüchen	nein
Gleichspannung DC	1.000 V	Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	103 x 264 x 82 mm
Gleichspannung DC Auflösung	1 V		
Gleichspannung DC Genauigkeit	$\pm 1,0 \% + 2$		
Widerstand	60 M Ω		
Widerstand Auflösung	0,01 M Ω		
Widerstand Genauigkeit	$\pm 2,0 \% + 5$		
Durchgang	Ja		
Durchgang Auflösung	0.1 Ω		
Durchgang Genauigkeit	$\pm 1,0 \% + 5$		
Frequenz Auflösung	0,01 kHz		
Frequenz Genauigkeit	$\pm 0,1 \% + 2$		
Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ)	1.000 V		
IP-Schutz	IP54		
True RMS Echteffektivwert	Ja		
Sicherheitsklasse	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V		
Displaytyp	LCD invertiert		



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Langlebiges Design mit Schutzklasse IP54 sowie angenehmer Griff für die rauen Bedingungen auf Baustellen
- Misst Wechselstrom bis zu 200 A, Ausführung mit offener Zange für schnelleres Arbeiten
- Kompaktes Design mit kompatibler Magnetaufhängung (MH 1 Professional) für Arbeiten auf engstem Raum

