

# CEC PTPOWER 95/185 - Abdeckung

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056087>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckung, gelb, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken



## Ihre Vorteile

- Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet
- Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1056087       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BA            |
| Produktschlüssel                         | BE2ZWX        |
| GTIN                                     | 4055626694344 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,38 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7 g           |
| Zolltarifnummer                          | 85369010      |
| Ursprungsland                            | TR            |

## Technische Daten

### Hinweise

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Hinweis zur Anwendung | Verwendung für nicht belegte Klemmstellen |
|-----------------------|-------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bauform | Gehäuse geschlossen |
|---------|---------------------|

### Beschriftung

|            |            |
|------------|------------|
| Bedruckung | Blitzpfeil |
|------------|------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe   | 56,4 mm |
| Tiefe  | 56,4 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | gelb (RAL 1018) |
| Material                       | PA              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                           |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | stecken |
|------------|---------|

# CEC PTPOWER 95/185 - Abdeckung

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056087>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281107 |
| ECLASS-15.0 | 27281107 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,045 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|