



Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 30-Stunden-Akku

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039926	Rot	0000/3992	1,81 kg	1,52 kg	26 x 20,5 x 9,5 cm	30 x 17 x 19 cm
4019588139923	Beige	0001/3992	1,81 kg	1,52 kg	25,5 x 15,5 x 10,8 cm	30 x 17 x 19 cm
4019588239920	Grün	0002/3992	1,81 kg	1,52 kg	25,5 x 15,5 x 10,8 cm	30 x 17 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Tonwiedergabe

Equalizer

Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

BRICKFOX

Anschlüsse : Audio Eingang 3,5mm / AUX in,
Audio Ausgang 3,5mm Klinke

Betriebsart : Netzbetrieb,
Netzbetrieb/Batterie, Batterie

Ausstattung : Wecktimer, Sleeptimer

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

RADIOTYP

Küchenradio : Ja

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

Retro-Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Typ : LCD

KUNDENSPEZIFISCHE DATEN

Otto - Keyword : Digitalradio

Otto - Clusterattribut : Digitalradios

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Akku integriert : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W	Transita 120, Netzteil (185 cm), Bedienungsanleitung
Akkutyp : Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W	
Akkulaufzeit : 30		
Akkuaufladezeit : 6 h		
Nennspannung : 230 V		
Frequenz : 50 Hz		
Netzteil : DC 12 V / 1000 mA		
Netzteilart : Extern		