




Allgemeine Merkmale

Anwendung	Schweißbereich
Zulassung/Konformität	CE WEEE cULus

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 01, Ausführung	gerade
Anschluss 02, Ausführung	gerade
Anschluss 03, Ausführung	gerade
Anschluss 1	M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl Pins	4/5/5
Anzahl der Leiter	4/4
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	10 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	15 x D
Kabeldurchmesser D	5.70 mm $\pm$ 0.25 mm
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²
System	umspritzt/umspritzt/umspritzt

Material

Griffkörpermaterial	PUR, Spezial/PUR, Spezial/PUR, Spezial
Kabelmantelmaterial	Silikon
Kabelmantelmaterial, Hinweis	schweißfunkenbeständig
Kontakmaterial	Messing/Bronze/Bronze
Kontaktträgermaterial	PUR, Spezial/PUR, Spezial/PUR, Spezial
Überwurfmutter-Material	Messing PTFE beschichtet/Messing PTFE beschichtet/Messing PTFE beschichtet

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm
Kabellänge L	0.30 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur UL max., feste Verlegung	150 °C
Kabeltemperatur UL max., flexible Verlegung	150 °C
Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...200 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-25...200 °C
Schutzart	IP67/IP67/IP67

Zusatztext


Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 4535

Halogenfrei nach IEC 60754

Maximale Temperatur am Außenmantel durch Schweißspritzer / -perlen kurzzeitig 800°C.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

