




## Allgemeine Merkmale

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Zulassung/Konformität | CE<br>WEEE |
|-----------------------|------------|

## Elektrische Merkmale

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung $U_b$ | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C)      | 4.0 A             |

## Elektrischer Anschluss

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Anschluss         | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Anzahl der Leiter | 4                                         |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm <sup>2</sup>                      |

## Material

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Adernisolationsmaterial            | TPE                       |
| Gehäusematerial                    | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Gehäusematerial, Oberflächenschutz | vernickelt                |
| Kontaktmaterial                    | Messing                   |
| Kontaktträgermaterial              | PA                        |

## Mechanische Merkmale

|               |         |
|---------------|---------|
| Befestigung   | M16x1.5 |
| Litzenlänge L | 0.20 m  |


## Umgebungsbedingungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Schutzart           | IP68        |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C |

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.  
 Befestigungsmutter M16 im Lieferumfang enthalten

Connector Drawings



PIN 1: braun  
PIN 2: weiß  
PIN 3: blau  
PIN 4: schwarz

Wiring Diagrams (Schematic)

