



MADE IN GERMANY



Artikelnummer
EAN

1238020
4007123688517

BESCHREIBUNG

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
- 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
- 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGVV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	30 m	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Trommeldurchmesser	320 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16 A 2P+PE (3p) 230 V/CEE 2x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	12,33 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	12,33 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	24 cm x 32 cm x 42 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	24 cm x 32 cm x 42 cm		

LIEFERUMFANG

Garant CEE 3 IP44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel