

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 CEE 11kW mit 8 m Kabel

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 auf CEE: Plug & Play für komfortables Laden ohne Installation.



e-mobility    

Artikelnummer 1384020
EAN 4007123693115

BESCHREIBUNG

- Tragbares EV Ladegerät Typ 2 auf CEE: 11kW Ladeleistung für schnellen Ladevorgang.
- Für einen effizienten Ladevorgang kann der maximale Ladestrom zwischen 8, 10, 13 und 16 A gewechselt werden.
- Die Timer-Funktion ermöglicht eine Verzögerung des Ladebeginns um 1, 2, 4, 6, 8 oder 10 Stunden.
- Das 3-phasige 16 A-Ladegerät Mode 2 gemäß IEC 61851-1 mit ICCB für Elektrofahrzeuge wird streng nach der Norm IEC 62752 gefertigt und ist gegen Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom und Übertemperatur geschützt.
- Das EV-Ladekabel-Display zeigt Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, eingestellten Nennstrom, Ladestrom und Energieverbrauch an.
- Die Typ 2 Kupplung ist überfahrssicher nach IEC 62196.
- Die ICCB ist überfahrssicher nach IEC 62752.
- Schutzart CEE Stecker: IP 44.
- Schutzart Typ 2 Kupplung: IP 55.
- Schutzart Kontrollbox: IP 65.
- Inklusive Transporttasche.

TECHNISCHE DATEN

Kabellänge 8 m
Kabelbezeichnung Sonstige
Kabelfarbe schwarz
Anschluss Sonstige

Stecksystem Stecker
Stecksystem Steckdose/ Kupplung
Schutzart (IP) sonstige
sonstige
IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 3,5 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 48,5 cm x 37 cm x 10,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 5,05 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 49 cm x 37,2 cm x 10,7 cm

LIEFERUMFANG

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 CEE 11kW, 8m Kabel, Transporttasche