


LUKAS Fräser HFC Walzenrundform für Kunststoff/Holz/Gummi 12x25 mm Schaft 6 mm | Verz. 1

GROBE VERZÄHNUNG PERFEKT FÜR DIE BEARBEITUNG VON WEICHEN WERKSTOFFEN



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Aluminium
- Kunststoff und Holz



- Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet

Arbeitsgeschwindigkeit



Lebensdauer



Oberflächengüte



Handhabung/ Ergonomie



WEITERE ANWENDUNGEN


- Anfassen: gut geeignet
- Entgraten: gut geeignet
- Fräsen: gut geeignet
- Kehlnahtschleifen: gut geeignet

VORTEILE

- Mit einer großen Spannkammer sorgt dieses flexibel auf vielen weichen Materialien einsetzbare Werkzeug für viel Abtrag in kürzester Zeit. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
- Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
- Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

IHR MEHRWERT

- Flexibles Werkzeug: Vielfältig einsetzbar für weiche Materialien
- Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
- Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
- Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei guten Oberflächenergebnissen
- Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
- Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Artikelnummer	Bezeichnung	Formenübersicht	Zahnung	ähnlich DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	r mm	α	VPE Stück
A10020616601	HFC 0616.06		Z1	WRC 0616	6	16	6	50	–	–	1
A10021225601	HFC 1225.06		Z1	WRC 1225	12	25	6	65	–	–	1
A10101225601	HFF 1225.06		Z1	RBF 1225	12	25	6	65	–	–	1
A10040618601	HFG 0618.06		Z1	SPG 0618	6	18	6	50	–	–	1
A10071230601	HFL 1230.06		Z1	KEL 1230	12	30	6	70	2,6	14°	1
A10051225601	HFM 1225.06		Z1	SKM 1225	12	25	6	65	–	–	1

Anwendungsempfehlung:  Aluminium  Kunststoff/Holz