



# LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF

MIT PRÄZISEM SCHNITT ROSTFREIEN STAHL BEARBEITEN



## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Edelstahl
- Stahl
- Titan



Arbeitsgeschwindigkeit



Lebensdauer



Oberflächengüte



Handhabung/ Ergonomie



## WEITERE ANWENDUNGEN

- Trennen: gut geeignet

## VORTEILE


- Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
- Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

## BESCHREIBUNG

Diese Trennscheibe zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl verursacht keinen Rost am Werkstück. Das eisen-, chlor- und schwefelfreie Werkzeug ist perfekt für das Schneiden unterschiedlichster Edelstahl- und Stahlwerkstoffe geeignet und sogar ein Einsatz im Kraftwerksbau ist möglich. Diese Trennscheibe liefert dabei präzise Schnitte, mit einer hohen Trenngeschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Schnitttemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann. Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität. Diese Trennscheiben können sie in flacher oder gekröpfter Ausführung erhalten. Im Einsatz ist die Trennscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand. Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität. Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trennscheibe umweltschonend hergestellt.

## IHR MEHRWERT

- Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeneinsatz
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
- Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
- Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
- Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

| Artikelnummer | Bezeichnung | Qualität        | Formenübersicht                                                                     | D<br>mm | T<br>mm | H<br>mm | $n_{max}$<br>(1/min) | VPE<br>Stück |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|
| AT003108V9802 | T41 100x1,0 | A60S-BF Inox    |  | 100     | 1,0     | 16,00   | 15.300               | 50           |
| AT004643V9802 | T41 115x1,0 | A60S-BF Inox    |                                                                                     | 115     | 1,0     | 22,23   | 13.300               | 50           |
| AT000647V9802 | T41 115x1,6 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 115     | 1,6     | 22,23   | 13.300               | 50           |
| AT002672V9802 | T41 125x1,0 | A60S-BF Inox    |                                                                                     | 125     | 1,0     | 22,23   | 12.200               | 50           |
| AT000674V9802 | T41 125x1,6 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 125     | 1,6     | 22,23   | 12.200               | 50           |
| AT000700V9802 | T41 150x1,6 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 150     | 1,6     | 22,23   | 10.200               | 25           |
| AT000716V9802 | T41 180x1,6 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 180     | 1,6     | 22,23   | 8.500                | 25           |
| AT000742V9802 | T41 230x1,9 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 230     | 1,9     | 22,23   | 6.600                | 25           |
| AT003568V9802 | T41 230x3,0 | A24/30S-BF Inox |                                                                                     | 230     | 3,0     | 22,23   | 6.600                | 25           |
| AT001442V9802 | T42 115x2,5 | A24/30S-BF Inox |  | 115     | 2,5     | 22,23   | 13.300               | 25           |
| AT004157V9802 | T42 125x2,5 | A24/30S-BF Inox |                                                                                     | 125     | 2,5     | 22,23   | 12.200               | 25           |
| AT000718V9802 | T42 180x1,6 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 180     | 1,6     | 22,23   | 8.500                | 25           |
| AT000744V9802 | T42 230x1,9 | A46T-BF Inox    |                                                                                     | 230     | 1,9     | 22,23   | 6.600                | 25           |
| AT005451V9802 | T42 230x2,5 | A24/30S-BF Inox |                                                                                     | 230     | 2,5     | 22,23   | 6.600                | 25           |
| AT004168V9802 | T42 230x3,0 | A24/30S-BF Inox |                                                                                     | 230     | 3,0     | 22,23   | 6.600                | 25           |
|               |             |                 |                                                                                     |         |         |         |                      |              |

Anwendungsempfehlung: ● Inox/Stahl ● Stahl ● Aluminium ● Guss ● Titan