

29132088	DATENBLATT
Gültig ab: 30.11.2018	POF STECKER FSMA (SECHSKANT) CRIMP 6,0 /50ST

Beschreibung

- LWL POF Stecker F-SMA
- Für Polymerfaser
- Einfache Konfektion durch Crimpen



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ (angelehnt an IEC 61754-22)
 Geeignete Fasertypen (nach IEC60793-2-40)
 Geeignete Kabel-Ø
 Schutzklasse
 Temperaturbereich

F-SMA
 A4a & A4d (Polymerfaser, Ø1 mm)
 6,0 mm
 IP 20
 -40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb + Lagerung)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Mutter-Profil	Mengeinheit [Stk]
29132088	POF Stecker FSMA Sechskant Crimp 6,0 /50ST	Sechskant	50
29132089	POF Stecker FSMA Sechskant Crimp 6,0 /4ST	Sechskant	4
29137098	POF Stecker FSMA Crimp 6,0 /50ST	Rändel	50
29137099	POF Stecker FSMA Crimp 6,0 /4ST	Rändel	4

Optische Eigenschaften

Typische Einfügedämpfung (IL)



≤1,5 dB (abhängig von Faserendflächenbearbeitung)

Mechanische Eigenschaften

Ferrule, Material
 Mutter, Material
 Crimphülse, Material
 Knickschutz, Material
 Staubschutzkappe, Material
 Haltekraft Faser- oder Mantelcrimpung
 Haltekraft Faser- und Mantelcrimpung
 Verschraubung Stecker und Buchse

Neusilber
 Neusilber
 Messing
 TPE, schwarz
 HD-PE
 50 N
 80 N
 Handfest

Technische Zeichnungen



Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.