



TUF Gaming VG27WQ3B

EAN 4711387707784


Produkt Nummer 90LM0AQ1-B01170



- 27-Zoll QHD 1500R Curved Gaming Monitor mit ultraschneller 180Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 0,5 ms (min.) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie eliminiert Ghosting und Tearing und sorgt so für eine gestochen scharfe Gaming-Darstellung
- Shadow Boost verbessert die Bilddetails in dunklen Bereichen und hellt Szenen auf, ohne dass helle Bereiche überbelichtet werden



21 kWh/1000h



2019/2013



Technische Daten TUF Gaming VG27WQ3B

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	Fast VA
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	5000:1
Maximale Bildwiederholrate:	180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1500R
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	267 – 267 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 180 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	DCI-P3, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	125%
Farbpalette DCI-P3:	90%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0

Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	610 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	193 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	456 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	4,9 kg
Breite (ohne Standfuß):	610 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	80 mm
Höhe (ohne Standfuß):	367 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	4,2 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	23 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	680 mm
Verpackungstiefe:	150 mm
Verpackungshöhe:	520 mm
Paketgewicht:	6,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein



Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Sonstige Funktionen

Reduzierung der Bewegungsunschärfe:	Ja
-------------------------------------	----

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
-----------------------------	---