

22260946	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.01.2024	AB-C5-(L*)PUR-M12FA-SH	

Beschreibung

- Sensor/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR schwarz
- Gewinkelte M12-Buchse auf freies Leitungsende
- Geschirmt



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart	M12-Buchse
Polzahl	5
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C bis +90 °C (-13°F bis 194°F) (Stecker / Buchse) -40 °C bis +80 °C (-40°F bis 176°F) (Kabel fest verlegt) -25 °C bis +80 °C (-13°F bis 176°F) (Kabel flexibel)
Schutzart	IP65 / IP67
Kodierung	A-Standard
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Variante

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Bauform
22260946	AB-C5-2,0PUR-M12FA-SH	2	gewinkelt
22260714	AB-C5-5,0PUR-M12FA-SH	5	gewinkelt
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	10	gewinkelt
22262052	AB-C5-11,0PUR-M12FA-SH	11	gewinkelt
22260594	AB-C5-20,0PUR-M12FA-SH	20	gewinkelt

Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Alternative Längen auf Anfrage erhältlich.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	48 V AC / 60 V DC
Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Buchse

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontakt, Material	CuSn
Kontaktträger, Material	TPU GF
Kontaktoberfläche, Material	Ni / Au
Rändel, Material	Zinkdruckguss, vernickelt
Griffkörper, Material	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Dichtung, Material	NBR

Leitung

Kabelaufbau	5 x AWG22 / 42
Leiteraufbau Signalleitung	42 x 0,1 mm

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260946DE Version: 02	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260946	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.01.2024	AB-C5-(L*)PUR-M12FA-SH	

Leiterquerschnitt	0,34 mm² (Signalleitung)
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,27 mm ± 0,02 mm (Signalleitung)
Kabelaußendurchmesser D	5,9 mm ± 0,2 mm
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz, grau
Mantelfarbe	schwarzgrau RAL 7021
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
Anzahl der Biegezyklen	10.000.000
Biegeradius	52 mm
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	10 m/s²
Kabelgewicht	43 kg / km
Außenmantel, Material	PUR
Aderisolation, Material	PP
Isolationswiderstand	70 GΩ*km (bei 20 °C)
Leiterwiderstand	≤ 57 Ω/km (bei 20 °C)
Flammwidrigkeit	nach UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815 DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1
Sonstige Beständigkeit	beständig gegen Seewasser hydrolyse und mikrobebeständig bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A abriebfest


Standard

Produktnorm, M12 Steckverbinder	IEC 61076-2-101
UL gelistet, E-File	E249137

22260946	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.01.2024	AB-C5-(L*)PUR-M12FA-SH	

Technische Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsen­seite

Kabelquerschnitt




Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gewinkelt, geschirmt

Anwendungsgebiete

Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260946DE Version: 02	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------