

JT-RD6006B

Programmierbares Labornetzteil



Entdecken Sie die Black Edition des JT-RD6006 Labornetzteils, eine perfekte Kombination aus Leistung und eleganter Optik. Dieses fortschrittliche Gerät liefert bis zu 60 V und 6 A und ist mit einem intuitiven Tastenfeld sowie 9 Speicherplätzen für einfache Bedienung ausgestattet. Dank der USB-Schnittstelle lässt es sich bequem per PC steuern, und die integrierte Ladefunktion für Akkus erweitert seine Einsatzmöglichkeiten.

Das Gerät bietet nicht nur ein ansprechendes Design, sondern auch umfassende Schutzfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz sowie auswechselbare Sicherungen.

Kompakt, leistungsfähig und jetzt in einem stilvollen Schwarz erhältlich, ist das JT-RD6006B die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige Stromversorgung mit modernem Design verbinden möchten.

HAUPTMERKMALE

Besonderheiten	Batterieaufladefunktion, Werteingabe bequem über Keypad möglich, Überstrom- & Überspannungsschutz einstellbar, Integrierte RTC (benötigt CR1220 Batterie), NTC-Tempertursensor
Gehäusefarbe	Schwarz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung	6 - 70 V
Ausgangsspannung	0 - 60 V
Ausgangsstrom	0 - 6 A
Ausgangsleistung	0 - 360 W
Spannungsauflösung	0,01 V
Stromauflösung	0,001 A
Messbereich der Batterieladefunktion	0 - 9999,99 Ah 0 - 9999,99 Wh
Restwelligkeit	100 mV (pp) (bei maximaler Auslastung)
Display	2,4 Zoll LCD
Optionales Zubehör	Gehäuse, WiFi Adapter
Arbeitstemperatur	-10 - 40 °C
Sicherung	SMD-Sicherung, flink, Keramik 10 A
Bananenstecker Durchmesser	4 mm



WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen	167 x 81 x 65 mm
Gewicht	607 g
Artikelnummer	JT-RD6006B
Lieferumfang	JT-RD6006B, NTC-Temperatursensor, 10 A Sicherung
Zolltarifnummer	8504403000
EAN	4250236827858