

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder




1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Wellenlöt, Schutzart: IP20, Anschlussart: THT-Welle, Tray



Ihre Vorteile

- Für jede Applikation die passende Variante. Erhältlich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
- Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
- Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1149858
Verpackungseinheit	60 Stück
Mindestbestellmenge	60 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNADA
GTIN	4063151146047
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,183 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,5 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	TW

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder



1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Gehäuseschirmfedern	ja
Anzahl der Steckplätze	2
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	72 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV DC
Bemessungsstrom	1,5 A
Frequenzbereich	10 Hz ... 500 Hz
Isulationswiderstand	> 500 MΩ
Übertragungsrate	10 GBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s
Leistungsübertragung	PoE++

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	THT-Welle
--------------	-----------

Maße

Breite	32,26 mm
Höhe	13,3 mm
Länge	15,75 mm
Bauhöhe	13,68 mm
Orientierung zur PCB	90,00 °
Datenpinlänge	2,54 mm

Materialangaben

Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Au (0,152 µm/6 µ")
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Ni (1,27 µm/50 µ")
Material Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht)	Ni (1,27 µm/50 µ")
Material Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Sn (2,54 µm/100 µ")
Material	(Gehäuse (Schirmung))
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material Kontaktträger	PA 9T GF

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder



1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Material Gehäuse	Metall
------------------	--------

Kabel / Leitung

Prüfspannung Ader/Ader	1 kV DC
Prüfspannung Ader/Schirm	1,50 kV DC
Halogenfreiheit	nein
Flammwidrigkeit	UL 94 V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 750
Steckkraft	20 N
Ziehkraft	20 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfspezifikation

Frequenz	10-500 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,35 mm
Beschleunigung	50,00 m/s ²
Prüfdauer	20,00 s

Prüfspezifikation

Prüfspezifikation	IEC60068-2-27
Beschleunigung	295,00 m/s ²

Umgebungsbedingungen

Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart (ungesteckt)	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	UL 94 V0
-----------------	----------

Montage

Montageart	Wellenlöten
------------	-------------

Verarbeitungshinweise

Classification Temperature T _c	260 °C
---	--------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Tray
----------------	------

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder




1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Zeichnungen

Diagramm



Classification wave soldering profile

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder



1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 335024

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder



1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder



1149858

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1149858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de