

# HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: PA, gerade, Höhe: 99,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Adaptertülle für das Kabeleinführungssystem CES, Optimal kombinierbar mit modularen Kontakteinsätzen

## Produktbeschreibung

Adaptertülle für die Kombination des Kabeleinführungssystems CES mit der Steckbarkeit eines HEAVYCON-Gehäuses. Durch die Kombination der Kabeleinführungssystems CES und der Adaptertülle können mehrere Leiter komfortabel in einen Steckverbinder eingeführt werden.

## Ihre Vorteile

- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HEAVYCON-Gehäuse
- Halogenfreier Kunststoff
- Beschriftungsschild anbringbar

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1252470       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7CZX        |
| GTIN                                     | 4063151360177 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 200,7 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190,5 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten


### Hinweise

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Allgemein | Für Modulträgerrahmen B16 |
|-----------|---------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gehäuseart       | Tüllengehäuse |
| Bauform          | B16           |
| Kabelabgang      | gerade        |
| Pg-Verschraubung | ohne          |

### Maße

|              |                                                                                     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |  |
| Breite       | 57,3 mm                                                                             |  |
| Höhe         | 99,5 mm                                                                             |  |
| Länge        | 102,3 mm                                                                            |  |

### Materialangaben

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PA |
|------------------|----|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                  |     |
|------------------|-----|
| Verriegelungstyp | Pin |
|------------------|-----|

### Montage

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Das Gehäuse muss durch den B10-Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ergänzt werden (Art. Nr. 0801660). Durch die Kombination mit dem Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ist eine einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HC-Gehäuse möglich. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP54              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Gehäuse


1252470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

# HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Gehäuse



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)