


Technisches Datenblatt

EasyLan® I-V(ZN)HH LED Duplex LWL Patch- und Adapterkabel



Längentoleranzen

X < 5m	- 0,00 m + 0,07 m
X > 5m	- 1% + 1%

a	Neuerstellung	25.04.2018	ZK	gez.	25.04.2018	ZK	 EasyLan® ...for a better connectivity
				gepr.	25.04.2018	FG	
				Titel: EasyLan® I-V(ZN)HH LED Duplex LWL Patch und Adapterkabel			
				Zeichnungsnummer: ZN-FO181353			
Index	Änderungscode	Datum	Name				Größe: mm Original: DIN A4 Blatt 1 von 2

Technische Daten

OS2	
Faser	OS2 E09/125
Außenmantel	LSZH
Mantelfarbe	gelb
Kabelstruktur	I-V(ZN)HH-1,8
Temperatur während des Betriebs	-20°C bis +70°C

OM3	
Faser	OM3 G50/125
Außenmantel	LSZH
Mantelfarbe	Aqua
Kabelstruktur	I-V(ZN)HH-1,8
Temperatur während des Betriebs	-20°C bis +70°C

OM4	
Faser	OM4 G50/125
Außenmantel	LSZH
Mantelfarbe	Erikaviolett
Kabelstruktur	I-V(ZN)HH-1,8
Temperatur während des Betriebs	-20°C bis +70°C

OM5	
Faser	OM5 G50/125
Außenmantel	LSZH
Mantelfarbe	lindgrün
Kabelstruktur	I-V(ZN)HH-1,8
Temperatur während des Betriebs	-20°C bis +70°C

a	Neuerstellung	25.04.2018	ZK	gez.	25.04.2018	ZK	 EasyLan® ...for a better connectivity
				gepr.	25.04.2018	FG	
				Titel: EasyLan® I-V(ZN)HH LED Duplex LWL Patch und Adapterkabel			
				Zeichnungsnummer:			
Index	Änderungscode	Datum	Name	ZN-FO181353			Größe: mm
							Original: DIN A4
							Blatt 2 von 2