

## HIGHLIGHTS

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis



Permanent 1.200 Boxen in unserem Zentralager ab sofort verfügbar



Laserwarnhinweis nach  
DIN EN ISO 7010

Möglichkeit zum Einsatz von bis zu  
sechs M20 Verschraubungen  
oder bis zu vier Trunks

Kassette spleißfertig vorbereitet,  
Pigtails abgesetzt und eingelegt,  
hergestellt in unseren eigenen  
LWL- und Kunststofffertigungen

standardmäßig erhältlich in  
OS2 / OM3 / OM4 / OM5

in den Kupplungsvarianten  
LCD / LCQ / SCD / LSH

Vollgepulvertes, verzinktes, robustes  
Gehäuse aus qualitativ  
hochwertigem Stahlblech,  
erhältlich in RAL 7035 und 9005 und  
hergestellt in unserer hauseigenen  
Blechverarbeitung, -montage, und  
-pulverei

GHMT PVP zertifiziert -  
transparente Qualität durch  
kontinuierliche, umfassende  
Überwachung




Integrierter Kabelabfang für Breakout  
Kabel

Ausziehbar und tiefenverstellbar


Made in EU - Hergestellt in unseren  
Produktionsstätten in Deutschland,  
Tschechien und Lettland

erhältlich mit Spleißschutzhalter für  
Krimp- und Schrumpfspleißschutz





## FACTS



### Qualitätsstandards Pigtails

|                          | Grade A                                                                                                      | Grade B+<br>(PvP)                                                                                                  | Grade B                                                                                                                 | Grade C                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stirnfläche</b>       | 100% Test<br>Keinerlei Schmutz oder Kratzer erlaubt bei 200 facher Vergrößerung 100% sauber und kein Kratzer | 100% Test<br>Keinerlei Schmutz oder Kratzer erlaubt bei 200 facher Vergrößerung 100% sauber und kein Kratzer       | 100% Test<br>Zwei kleine Punkte erlaubt bei 200 facher Vergrößerung im Bereich von 125µm kein Schmutz und keine Kratzer | 100% Test<br>Keinerlei Schmutz oder Kratzer erlaubt bei 400 facher Vergrößerung |
| <b>IL SM &amp; IL MM</b> | typ. < 0,08 dB<br>max. 0,12 dB<br>100% Test dokumentiert                                                     | typ. < 0,12 dB<br>max. 0,15 dB<br>100% Test dokumentiert                                                           | typ. < 0,12 dB<br>max. 0,20 dB<br>100% Test dokumentiert                                                                | typ. < 0,25 dB<br>max. 0,35 dB<br>100% Test dokumentiert                        |
| <b>RL SM &amp; RL MM</b> | > 70 dB @ APC<br>> 55 dB @ PC SM<br>> 40 dB @ PC MM                                                          | > 70 dB @ APC<br>> 55 dB @ PC SM<br>> 40 dB @ PC MM                                                                | > 65 dB @ APC<br>> 50 dB @ PC SM<br>> 40 dB @ PC MM                                                                     | > 60 dB @ APC<br>> 45 dB @ PC SM<br>> 35 dB @ PC MM                             |
| <b>Tülle</b>             | flex                                                                                                         | flex                                                                                                               | flex                                                                                                                    | Standard                                                                        |
| <b>Kennzeichnung</b>     | Messlabel pro Pigtail mit IL/RL und Auftragsnr.                                                              | Label an Faser 1<br>- Auftragsnr.<br>- IL/RL Spec.<br><br>Label im PE Beutel<br>- Auftragsnr.<br>- IL/RL Messdaten | Label an Faser 1<br>- Auftragsnr.<br>- IL/RL Spec.<br><br>Label im PE Beutel<br>- Auftragsnr.<br>- IL/RL Messdaten      | Label im PE Beutel<br>- Auftragsnr.<br>- IL/RL Spec.                            |

### Qualitätsstandards Adapter

|                          | Grade A                       | Grade B+<br>(PvP)              | Grade B                        | Grade C                        |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>IL SM &amp; IL MM</b> | typ. < 0,1 dB<br>max. 0,12 dB | typ. < 0,12 dB<br>max. 0,15 dB | typ. < 0,12 dB<br>max. 0,20 dB | typ. < 0,25 dB<br>max. 0,35 dB |