

DHM330PROSMW2_230V

Dickenhobelmaschine



- Dickenhobeltisch aus Granit mit Aufgabe und Abnahmetisch
- Skala für die eingestellte Durchlasshöhe
- Durchlasshöhe über Handkurbel verstellbar
- Schnitttiefmessung (eingestellte Spanabnahme für das zu bearbeitende Werkstück)
- Einstellung der gewünschten Werkstückdicke
- max. Spanabnahme
 - 2,4 mm (für Hobelbreiten < 152 mm)
 - 0,8 mm (für Hobelbreiten > 152 mm)
- Montagelöcher für Befestigung auf Werkbank/Arbeitstisch
- Absauganschluss Ø65,5/101,5 mm
- Spiralmesserwelle mit 2 Rillen

Lieferumfang: Wendeschneidplatten montiert (30 Stück 15 x 15 x 2,5 mm, 37°)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

DHM330PROSMW2_230V

Dickenhobelmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
min. Werkstücklänge in mm	152
max. Werkstückdicke in mm	152
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	0,8 2,4
Hobelwellendurchmesser in mm	Ø50 x 330
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,8
Bruttogewicht in kg	37
Verpackungsbreite in mm	380
Verpackungshöhe in mm	470

Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	710 x 600 x 475
min. Werkstückdicke in mm	5
Dickenhobel Tischgröße in mm	330 x 235
Durchlasshöhe in mm	152
Hobelwellendrehzahl in min-1	8500
Schall-Druckpegel in dB(A)	83,8
Nettogewicht in kg	34
Verpackungslänge in mm	650
EAN Code	9120132141080

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**