

OBS100A_230V

osz. Band- u. Spindelschleifmaschine



- max. Schleifhöhe 90 mm
- Oszillationshub: 16 mm
- Oszillationen pro Minute: 58
- Schleifbanddimension: 610 x 100 mm
- Schleifbandgeschwindigkeit: 8 m/s
- Aufbewahrungsmöglichkeit für mitgelieferte Schleifhülsen und Tischeinlagen
- inkl. umfangreichen Schleifhülzensortiment

Lieferumfang: 5 x Schleifhülsen der Körnung K80
Ø15/21/28/40/53 mm mit passenden Gummischleifwalzen
(4 Stück), Werkzeug, 5 x Tischeinlagen, 4 x Spindelscheiben



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

OBS100A_230V

osz. Band- u. Spindelschleifmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	450
Drehzahl in min ⁻¹	2000
Absauganschluss in mm	Ø 39
Schwenkbereich	0 - 45°
Schleifbandgeschwindigkeit	8 m/s
Schall-Druckpegel in dB(A)	72,9
Nettogewicht in kg	12,500
Verpackungslänge in mm	525
EAN Code	9120058379307

Spannung	230 V / 50Hz
Tischgröße in mm	400 x 407
Aufstellmaß in mm	440 x 470 x 500
Schleifbandmaße in mm	610 x 100
Schall-Leistungspegel in dB(A)	85,9
Bruttogewicht in kg	14,200
Verpackungsbreite in mm	460
Verpackungshöhe in mm	495

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**