

21700538	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-CAN-AX	

Beschreibung

- CAN-Bus Sub-D Stecker mit Schraubanschluss, 9-polig
- Für Kabeldurchmesser 5,0 – 8,0 mm
- Kleine Bauform
- Einfach zu konfektionieren
- Metallisiertes Gehäuse



Allgemeine Kennwerte

Programm-/Diagnose-Schnittstelle
Kabelabgang
Anschlussart
Schnittstellen

Nein
180°
Schraubanschluss
CAN-Bus-Teilnehmer: SUB-D Buchse, 9 polig
Can-Busleitung: 6 Reihenklemmen für Drähte bis 1,0 mm²
CAN Low = Pin 2
CAN High = Pin 7
CAN Gnd = Pin 3

Pin Belegung Sub-D

Geeignete Kabel-Ø
Abschlusswiderstand
Übertragungsrate (max.)
Temperaturbereich

5,0 – 8,0 mm
120 Ω integriert, über Schiebeschalter zuschaltbar
1 Mbit/s
0 °C bis +60 °C (Betrieb)
-25 °C bis +75 °C (Lagerung/Transport)
IP 20

Schutzart

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Gewicht

67,5 mm x 35 mm x 17 mm (LxBxH)
Ca. 40 g

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad

2

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MOKO2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700538DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------