

10196000	DATENBLATT	
Gültig ab: 31.05.2023	EPIC® H-BE 24 SS DR (LP) / H-BE 24 BS DR (LP)	

Beschreibung

- H-BE Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss
- Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.
- Einsatz für Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HI2 und HL3.
- UL geprüft für Schaltschrankanwendungen mit hohen SCCR Werten nach UL 508/ UL 2237



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-BE 24: 1-24; 25-48; 25-48 LP
Version 1-24	Stift: 10196000; Buchse: 10197000
Version 25-48	Stift: 10204000; Buchse: 10205000
Version 25-48 LP	Stift: 44423030; Buchse: 44423029
Drahtschutz	Ja
Kontakte	24 + PE (48 + 2xPE)
Leistungsanschluss	Schraubanschluss: 0,5 – 2,5 mm²
Schutzart (DIN EN 60529)	IP65
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	500
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	500 V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom, IEC	16 A
Bemessungsstrom, UL	16 A
Bemessungsstrom, CSA	16 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3
SCCR	Vgl. PVVA2:E483837

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert
Isolierkörper	PE
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770, E483837
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10196000DE Version: 06	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------


10196000	DATENBLATT	
Gültig ab: 31.05.2023	EPIC® H-BE 24 SS DR (LP) / H-BE 24 BS DR (LP)	

Normen

Sicherheits-/Anwendungsnorm

IEC 61984, UL 1977, CSA 22.2 182.3, UL 2237

Technische Zeichnungen



M	F	M	F
 13 ● ● 1 14 ● ● 2 15 ● ● 3 16 ● ● 4 17 ● ● 5 18 ● ● 6 19 ● ● 7 20 ● ● 8 21 ● ● 9 22 ● ● 10 23 ● ● 11 24 ● ● 12 	 1 ● ● 13 2 ● ● 14 3 ● ● 15 4 ● ● 16 5 ● ● 17 6 ● ● 18 7 ● ● 19 8 ● ● 20 9 ● ● 21 10 ● ● 22 11 ● ● 23 12 ● ● 24 	 37 ● ● 25 38 ● ● 26 39 ● ● 27 40 ● ● 28 41 ● ● 29 42 ● ● 30 43 ● ● 31 44 ● ● 32 45 ● ● 33 46 ● ● 34 47 ● ● 35 48 ● ● 36 	 25 ● ● 37 26 ● ● 38 27 ● ● 39 28 ● ● 40 29 ● ● 41 30 ● ● 42 31 ● ● 43 32 ● ● 44 33 ● ● 45 34 ● ● 46 35 ● ● 47 36 ● ● 48 



EPIC H-BE 24 SS DR 25-48 LP



EPIC H-BE 24 BS DR 25-48 LP



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzugversion – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10196000DE Version: 06	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------