

381166105	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.11.2023	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST	

Beschreibung

- Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum
- Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- Kabelklemme für EPIC® POWER M23
- Mit Schlauchdichtring
- Hutmutter
- Kontaktträger
- Isolierhülse
- PE-Feder



Allgemeine Kennwerte

Serie	EPIC® POWER M23 D6 Gehäusetyp: TWIST, Kabelklemmung, Hutmutter, Einsatz
Ausführung	Kabelstecker für Gewindeschraubkappe, VPE = 1 Stück
Polzahl	Buchse, 5+PE
Anschlussart	Crimp Anschluss
Anschl.querschn. für 2 mm Kontakte	0,5 mm² - 2,5 mm²
Temperaturbereich	-25°C bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	500
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung für 2 mm Kontakte	630 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	25 A
Durchgangswiderstand Arbeits- Signalkontakte	< 4 mOhm
Durchgangswiderstand PE- Kontakt	< 100 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Produktvarianten

Artikel- Nummer	Artikel	Kabelklemmbereich in [mm]
381166105	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 8,5-11 (1)	8,5 - 11
381166106	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 10,5-15, (1)	10,5 - 15,5
381166107	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 7.5-15,5	7.5- 15,5

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB381166105DE Version: 00	Seite 1 von 3
--	--	---------------

381166105	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.11.2023	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST	

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Kupplungshülse	Zinkdruckguss vernickelt
Spannring	Federstahl beschichtet
Kabelklemme	PA
Schlauchdichtring	CRNBR
O-Ring	FKM
Hutmutter	Kupferlegierung vernickelt
Kontaktträger	PA
Isolierhülse	PA
PE-Feder	Kupferlegierung
TWIST- Feder	Federstahl beschichtet

Zulassungen


UL File Nummer	Zulassung in Vorbereitung
----------------	---------------------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------



Technische Zeichnung



Artikel	Schlüsselweite
Gehäuse	24
Hutmutter	26 / 27 (7,5-15,5)

381166105	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.11.2023	EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST	



Gute chemische Beständigkeit




Korrosionsbeständig



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Servoantriebe und Servokonfektionen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB381166105DE Version: 00	Seite 3 von 3
--	--	---------------