

IN1008SL

Helle und klare Bilder, die lange halten



Die **InFocus Quantum Laser Nemesis I-Serie** wurde mit führender Lasertechnologie entwickelt und bietet beeindruckende Klarheit, lebendige Farben und lang anhaltende Helligkeit, sodass ein bleibender Eindruck entsteht. Ideal für vielfältige Anwendungen in Schulungsräumen, Sitzungssälen, Verkaufsräumen und Installationen in der Lobby.

Mit zwei Standardauflösungsoptionen – WXGA und 1080P – können die Benutzer die beste Lösung für ihre Anzeigeanforderungen auswählen und so eine optimale Klarheit und Detailgenauigkeit für Präsentationen, Videos und andere visuelle Inhalte gewährleisten.

Zuverlässig und umweltfreundlich

Mit ihrem filterfreien Design und einer beeindruckenden Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 30.000 Stunden ist die Nemesis I-Serie eine zuverlässige Projektionslösung für jeden Raum. Der geringe Wartungsaufwand und das filterlose Design minimieren die Abfälle und verringern die Umweltbelastung, was aktiv zu den Nachhaltigkeitsbemühungen beiträgt.

Spart Energie, Zeit und Kosten

Dank der fortschrittlichen Lasertechnologie verbraucht die Nemesis I-Serie weniger Strom und spart Energiekosten. Das sofortige Ein- und Ausschalten ermöglicht ein schnelles Hochfahren auf die optimale Helligkeit und spart Wartezeit. Die Schutzart IPX6 schützt das optische System und verlängert die Lebensdauer des Projektors.

Flexible Projektion für verschiedene Räume

Bieten Sie immersive und kreative Erlebnisse mit der Flexibilität von 360-Grad- und Portrait-Projektionsfunktionen. Sie können den Projektor in jede Richtung oder in jeden Winkel stellen und so perfekt ausgerichtete Bilder überall dort anzeigen, wo Sie sie benötigen, um Ihre Präsentationen und Veranstaltungen aufzuwerten.

Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen

Freuen Sie sich auf gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben mit 4.500 Lumen auch in gut beleuchteter Umgebung. Die InFocus Quantum Laser Engine mit einer massiven Farbskala und einem ultrahohen Kontrastverhältnis von 3.500.000:1 erweckt Ihren Bildschirm zum Leben. Unterstützt 4K Full HD und HDR-Kompatibilität beim Full HD-Modell.

Beständig hohe Bildqualität

Die Laserprojektionstechnologie behält ihre Helligkeit und Farbgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer des Projektors bei. Die Benutzer können sich über Bilder freuen, die lebendig und klar bleiben, wodurch ein immersives Seherlebnis entsteht und jederzeit eine hohe Bildqualität gewährleistet ist.

MODELL: IN1008SL

BILD

Anzeigetechnologie	Texas Instruments DLP®
Panelgröße	0.47
Native Auflösung	1080p, 1920 x 1080
Natives Bildformat	16 : 9
Dynamisches Kontrastverhältnis	3,500,000 : 1
Helligkeit (ISO Lumen)	4,500
Lichtquelle	Quantum Laser
Maximale Lichtquellen-Lebensdauer in Stunden	30,000
Maximale unterstützte Auflösung	3420 x 2160
Horizontaler Synchronisationsbereich (kHz)	15 ~ 100
Vertikale Synch. Bereich (Hz)	24 ~ 120
Gleichförmigkeit (%)	85

OPTISCH

Linse	1.1 x
Objektiv-Zoom-Einstellung	Manuell
Bildversatz (%)	116
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Blende	2.50 ~ 2.67
Vertikale Objektivverschiebung (%)	–
Horizontale Objektivverschiebung (%)	–
Trapezkorrektureinstellung	Automatisch / Manuell
Vertikale Trapezkorrektur	± 30°
Horizontale Trapezkorrektur	–
Projektionsfaktor	1.48 ~ 1.62
Projektionsabstand (Meter/Fuß)	1.0 ~ 5.0 / 3.28 ~ 16.40
Optischer Zoom	1.1 : 1
Digitaler Zoom zur Verkleinerung/Vergrößerung	0.8 ~ 2.0x
Fokausgleich	Manuell

LEISTUNG

Stromversorgung	AC 100 ~ 240 V; 50–60 Hz
Maximaler Stromverbrauch (W)	139
Minimaler Stromverbrauch (W)	88
Stromverbrauch Standby (W)	<0.5

AUDIO

Audio (W)	1 x 15
Lüftergeräusch (dB)	28 ~ 30

COMPLIANCE

Umwelt	WEEE, RoHS
Sicherheit und Vorschriften	CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM



KONNEKTIVITÄT

Eingänge

Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓
Composite Video	–
S-Video	–
HDMI™ 1.4	✓
HDMI™ 2.0	✓
USB-B 2.0	–
RJ45 – LAN 10/100/1000	–
3.5 mm Stereo-Mini-Buchse	✓

Ausgänge

Mini D-sub 15-pin (VGA)	–
3.5 mm Stereo-Mini-Buchse	✓
Stromversorgung USB-A für kabellosen Dongle	✓
3D Sync	–

Andere

RS232	✓
RJ45 HDBaseT	–
Alle wichtigen 3D-Formate	✓
USB-A für Service	✓

ALLGEMEIN

Betriebstemperatur (°C/°F)	0 ~ 40 / 32 ~ 104
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (%)	0 ~ 85
Max. Aufstellhöhe (m/ft)	3,048 / 10,000
Lagertemperatur (°C/°F)	-10 ~ 60 / 14 ~ 140
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	0 ~ 85
Produktabmessungen (L x B x H) (mm/in)	278 x 216 x 116 / 10.9 x 8.5 x 4.6
Produktgewicht (kg)	2.9 / 6.35
Abmessungen in der Verpackung (L x B x H) (mm/ in)	400 x 280 x 155 / 15.7 x 11.0 x 6.1
Gewicht in der Verpackung (kg/lbs)	4.4 / 9.68
Sicherheit	Kensington Lock Port™, PIN und Timer
Verpackungsinhalt	Projektor, Netzteil, Fernbedienung (ohne Batterien), HDMI-Kabel, Kurzanleitung

* Produktspezifikationen, Bedingungen und Angebote können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen InFocus-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.
** Die tatsächliche Lebensdauer des Lasers kann je nach Temperatur der Betriebsumgebung und der Verwendung der Helligkeitsleistungseinstellung variieren.
Die hier gezeigten Bilder sind Simulationen. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. Alle Rechte vorbehalten. InFocus und das InFocus-Logo sind Warenzeichen von Maxnerva Technology Services Limited. Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. INF_NEMESIS I IN1008SL_DS_EN_VER_02251