

70250260	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.12.2018	EPIC® H-B 24 TGH 2xM40	

Beschreibung

- Für viele Anwendungen geeignet
- Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 24
Ausführung	Tüllengehäuse 2x M40
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Zwischenstutzen	nein
Kabeleingang	gerade
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (gesteckt und verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (gesteckt und verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
UL-File Nummer	E75770

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984; UL 1977
-----------------	--------------------


Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70250260DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

70250260	DATENBLATT	
Gültig ab: 04.12.2018	EPIC® H-B 24 TGH 2xM40	

Technische Zeichnungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70250260DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------