

19134000	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-B 32 TG	

Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 32
Ausführung	Tüllengehäuse
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Kabeleingang	1x gerade, siehe Tabelle
Zwischenstutzen	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Zwischenstutzen	Messing, vernickelt

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang	Zwischenstutzen
10133000	EPIC® H-B 32 TG 21 ZW	Pg 21	Ja
10134000	EPIC® H-B 32 TG 29 ZW	Pg 29	Ja
19134000	EPIC® H-B 32 TG M32	M32	Nein
19134400	EPIC® H-B 32 TG M40	M40	Nein

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB19134000DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

19134000	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-B 32 TG	

Technische Zeichnungen



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB19134000DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------