

|                          |                        |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10158000                 | <b>DATENBLATT</b>      |  |
| Gültig ab:<br>01.04.2022 | <b>EPIC® H-B 48 TS</b> |                                                                                     |

## Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker
- Leistung und Daten in einem Stecker



## Allgemeine Kennwerte

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                    | H-B 48                                  |
| Ausführung               | Tüllengehäuse                           |
| Verriegelung             | Bolzen für Längsbügel                   |
| Kabeleingang             | 1x seitlich, siehe Tabelle              |
| Zwischenstutzen          | Siehe Tabelle                           |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 65 (verriegelt)                      |
| Temperaturbereich        | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

## Werkstoffe/Oberfläche

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Gehäuse         | Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau |
| Verriegelung    | Edelstahl                                  |
| Zwischenstutzen | Messing, vernickelt                        |

## Normen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

## Ausführungen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung   | Kabeleingang | Zwischenstutzen |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 10158000      | EPIC® H-B 48 TS 29 ZW | Pg 29        | Ja              |
| 10159000      | EPIC® H-B 48 TS 36 ZW | Pg 36        | Ja              |
| 10159200      | EPIC® H-B 48 TS 36    | Pg 36        | Nein            |
| 10160000      | EPIC® H-B 48 TS 42 ZW | Pg 42        | Ja              |
| 19158000      | EPIC® H-B 48 TS M32   | M32          | Nein            |
| 19159000      | EPIC® H-B 48 TS M40   | M40          | Nein            |
| 19160000      | EPIC® H-B 48 TS M50   | M50          | Nein            |


|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: BEGE1/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB10158000DE<br>Version: 00 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE

|                          |                        |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10158000                 | <b>DATENBLATT</b>      |  |
| Gültig ab:<br>01.04.2022 | <b>EPIC® H-B 48 TS</b> |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: BEGE1/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB10158000DE<br>Version: 00 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|